

# Estuche de escritorio Interscale, no perforado

Estuche de escritorio flexible con protección EMC integrada.  
Basado en la plataforma interscala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas

Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)

Protección EMC integrada

Protección de entrada hasta IP 30

Color RAL 7016

Casos modificados o personalizados a petición

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio; Acero
<b>Tipo:</b>	Escritorio
<b>Familia de productos:</b>	Interscala
<b>Grado de protección:</b>	IP30
<b>Código de color:</b>	RAL 7016
<b>Tipo de producto:</b>	Caso de factor de forma pequeño

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Cantidad del paquete	Anchura	Fondo	Refrigeración	Color
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	No perforado	Gris antracita
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	No perforado	Gris antracita
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	No perforado	Gris antracita
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	No perforado	Gris antracita
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	No perforado	Gris antracita
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	No perforado	Gris antracita
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	No perforado	Gris antracita
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	No perforado	Gris antracita

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado
14820-133	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-297	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-255	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-295	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-154	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-375	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-254	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-155	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-395	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-134	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-195	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-175	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-275	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-397	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14820-197	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**