

# Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**CATCR50**



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con las normas de NEC®, CEC y TIA para el manejo de cables

Permite el cambio de dirección horizontal y vertical

Se instala fácilmente

Trabaja con CAT 5e y mayores, cable coaxial y fibra óptica

Aplicación residencial

Ideal para espacios para el manejo de aire (plenum)

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 182335

Material: Polipropileno

Diámetro (Ø): 50mm

Zona: 68mm<sup>2</sup>


Capacidad del cable, Cat 5e: 50

Capacidad del cable, Cat 6: 36

Carga estática: 45N

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**