

# Panel frontal PropacPRO, ancho completo, sin blindaje



El panel frontal, ancho completo para PropacPRO Case se monta en el marco de la caja.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel Al, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>          | Aluminio      |
| <b>Acabado:</b>           | Anodizado     |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20850-136          | 3U              | 63HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-158          | 6U              | 84HP           | 1                    | Anodizado       | Conductivo      | No              |
| 20850-129          | 2U              | 63HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-135          | 3U              | 42HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-142          | 4U              | 42HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20850-143          | 4U              | 63HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-130          | 2U              | 84HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-144          | 4U              | 84HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-134          | 3U              | 28HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-128          | 2U              | 42HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |
| 20850-137          | 3U              | 84HP           | 1                    | Anodizado       | Anodizado       | No              |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo | Altura  | Anchura |
|--------------------|-------|---------|---------|
| 20850-136          | 2mm   | 128.5mm | 345.4mm |
| 20850-158          | 2.5mm | 261.8mm | 452mm   |
| 20850-129          | 2mm   | 84mm    | 345.4mm |
| 20850-135          | 2mm   | 128.5mm | 238.7mm |
| 20850-142          | 2mm   | 172.9mm | 238.7mm |
| 20850-143          | 2mm   | 172.9mm | 345.4mm |
| 20850-130          | 2.5mm | 84mm    | 452mm   |
| 20850-144          | 2.5mm | 172.9mm | 452mm   |
| 20850-134          | 2mm   | 128.5mm | 167.6mm |
| 20850-128          | 2mm   | 84mm    | 238.7mm |
| 20850-137          | 2.5mm | 128.5mm | 452mm   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**