

# Módulo de relleno AMC con Pull-Handle



Este módulo de llenado AdvancedMC consiste en un panel frontal de acero inoxidable sin led y tiene juntas EMC en la mano izquierda y en el lado inferior. El módulo de llenado se fija en la guía de la tarjeta del chasis por un broche en la nariz de plástico. El módulo se puede utilizar para cubrir una ranura vacía, para asegurar el blindaje EMC y cerrar la parte delantera para sellar fugas de aire en el chasis. Estos módulos de llenado se pueden utilizar en portadores AdvancedMC y en ranuras MicroTCA. No requiere una barra de bloqueo.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación AMC.0 R2.0

Los módulos de relleno blindados se utilizan para cerrar las ranuras no utilizadas

tirar de la manija para extraer subensamblaje

El deflector de aire opcional (flujo de aire ajustable) se puede utilizar para dirigir el flujo de aire del chasis

## ESPECIFICACIONES

- Familia de productos:** AdvancedMC  
**Tipo:** Módulo de relleno  
**Tipo de producto:** Módulo de sistema

Table 1/1

Número de catálogo	Característica de diseño	Material	Acabado	Cantidad del paquete
20849-107	Tamaño medio	Acero inoxidable		1
20849-022	Compacto	Acero inoxidable		1
20849-248	Tamaño medio	Aluminio	Pasivado	1

Número de catálogo	Característica de diseño	Material	Acabado	Cantidad del paquete
20849-251	Tamaño completo	Aluminio	Pasivado	1
20849-106	Tamaño medio	Acero inoxidable		1
20849-024	Tamaño completo	Acero inoxidable		1
20849-249	Tamaño medio	Aluminio	Pasivado	1
20849-250	Tamaño completo	Aluminio	Pasivado	1
20849-025	Tamaño completo	Acero inoxidable		1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**