


# Kit de tuerca jaula



Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados. Las tuercas de jaula son fáciles de usar en materiales demasiado delgados o suaves para ser roscados.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de piezas que requieren un tamaño de rosca de M4 o M5

Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Nuez

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos | Tipo                             | Compatible con                                               |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21120-127          | Zinc plateado | 10                   | M4              |                      | Tuerca de jaula, Puesta a tierra | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

| Número de catálogo | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                                               | Tipo                                | Compatible con                                                           |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 21120-129          | Zinc plateado | 10                   | M5              |                                                                                                    | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-131          | Zinc plateado | 10                   | M6              | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-003          | Zinc plateado | 50                   | M6              | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec,<br>InPac,<br>MultipacPRO | Tuerca de jaula                     | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-001          | Zinc plateado | 50                   | M4              |                                                                                                    | Tuerca de jaula                     | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-215          | Zinc plateado | 50                   | M5              |                                                                                                    | Tuerca de jaula                     | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21100-216          | Zinc plateado | 100                  | M5              |                                                                                                    | Tuerca de jaula                     | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |
| 21120-130          | Zinc plateado | 100                  | M5              |                                                                                                    | Tuerca de jaula,<br>Puesta a tierra | Paneles frontales,<br>Eurorack,<br>Novastar,<br>Varistar,<br>Varistar CP |

| Número de catálogo | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                             | Tipo                             | Compatible con                                               |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 21120-132          | Zinc plateado | 100                  | M6              | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO | Tuerca de jaula, Puesta a tierra | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21120-128          | Zinc plateado | 100                  | M4              |                                                                                  | Tuerca de jaula, Puesta a tierra | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-004          | Zinc plateado | 100                  | M6              | RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO | Tuerca de jaula                  | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |
| 21100-002          | Zinc plateado | 100                  | M4              |                                                                                  | Tuerca de jaula                  | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**