

Unidad de ventilador de 19", 1 U, control remoto y monitoreo, 6 ventiladores, 100-240 VAC

NÚMERO DE CATÁLOGO

10713-554



Unidad de ventilador con interfaz Modbus para la instalación en un espacio de 1 U dentro del gabinete

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Temperatura controlada de velocidad del ventilador

Interfaz Modbus para monitoreo y control remoto

Umbral de temperatura para el control del ventilador ajustable en el panel frontal

Señalización del fallo del ventilador y sobre temperatura por 2 ledes y salidas de relé libres de potencial

Fuente de alimentación integrada con entrada de amplio rango (100 V - 240 V)

Menos de 1 U (42 mm) para permitir el montaje sobre guías deslizantes o cajones

2 sensores de temperatura NTC con cables incluidos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Unidad de ventiladores

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Flujo de aire: 1089m³/h

Nivel de ruido: 59.5dB(A)

Potencia: 97W

Presión estática máxima: 78Pa

Temperatura ambiente: -10 to 70°C

Vida útil, L10 a 40°C: 99558h

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Aluminio-Zinc plateado; Anodizado

Gross Weight: 5.2kg

Material: Acero; Aluminio

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE