

## Base/zócalo Novastar



Placa base para conductos de cable trasero que cortan para la gestión de cables. La abertura está cubierta con plástico. Accesorio cepillo tira puede construir en.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Carga estática?Capacidad de carga 400 kg

Pies ajustables, altura 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Conductos de cable 110 x 76 mm

Incluye GND/puesta a tierra

## ESPECIFICACIONES

<b>Altura:</b>	45mm
<b>Tipo de producto:</b>	Gabinete / base de bastidor
<b>Material:</b>	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
27230-072	553mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-070	553mm	500mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-080	1000mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-076	900mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
27230-071	553mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo
27230-072	Zócalo de base
27230-070	Zócalo de base
27230-080	Zócalo de base
27230-076	Zócalo de base
27230-071	Zócalo de base

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene la tira de cepillo por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**