

# Placa base Varistar CP con entrada de cable

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.



## CARACTERÍSTICAS

Instalación desde el exterior

Recorte en la parte trasera

60 mm de profundidad

Conducto de cable con junta IP 55 / EMC

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete / base de bastidor

**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-645	600mm	1000mm		1		
21630-649	800mm	800mm		1		
21630-835	800mm	1000mm		1		
21630-829	600mm	1000mm	IP20	1		
21630-831	600mm	1200mm	IP20	1		
21630-644	600mm	900mm		1		
21630-826	600mm	600mm	IP20	1		
21630-834	800mm	900mm	IP20	1		
21630-701	600mm	900mm		1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-646	600mm	1100mm		1		
21630-653	800mm	1200mm		1		
21630-700	600mm	800mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-833	800mm	800mm	IP20	1		
21630-827	600mm	800mm	IP20	1		
21630-650	800mm	900mm		1		
21630-699	600mm	600mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-698	600mm	300mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-832	800mm	600mm	IP20	1		
21630-828	600mm	900mm	IP20	1		
21630-651	800mm	1000mm		1		

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-710	800mm	1200mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-652	800mm	1100mm		1		
21630-642	600mm	600mm		1		
21630-707	800mm	900mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-837	800mm	1200mm	IP20	1		
21630-708	800mm	1000mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-830	600mm	1100mm	IP20	1		
21630-706	800mm	800mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-643	600mm	800mm		1		
21630-705	800mm	600mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-836	800mm	1100mm	IP20	1		
21630-709	800mm	1100mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-704	600mm	1200mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-648	800mm	600mm		1		
21630-703	600mm	1100mm		1	Gris negro	RAL 7021
21630-647	600mm	1200mm		1		
21630-702	600mm	1000mm		1	Gris negro	RAL 7021

Table 1/2

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Compatible con
--------------------	--------------------	---------	----------------

21630-645		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-649		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-835	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-829	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-831	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-644		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-826	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-834	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-701			
21630-646		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-653		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-700			
21630-833	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-827	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-650		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-699			
21630-698			
21630-832	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-828	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-651		Caliente-inmersión galvanizada	

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Compatible con
21630-710			
21630-652		Caliente-inmersión galvanizada	

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Compatible con
21630-642		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-707			
21630-837	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-708			
21630-830	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-706			
21630-643		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-705			
21630-836	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Caliente-inmersión galvanizada	Varistar CP
21630-709			
21630-704			
21630-648		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-703			
21630-647		Caliente-inmersión galvanizada	
21630-702			

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**