

# Módulo de repuesto de TSF



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                             | TSF24MDS                | TSF120MTDS              | TSF240MTDS              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tensión nominal del sistema (Un)               | 24 VAC                  | 120 - 150 VAC           | 220 - 240 VAC           |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 30 VAC/38 VDC           | 170 VAC                 | 275 VAC                 |
| Corriente de descarga nominal (mA)             | 3kA 8/20 µs             | 3kA 8/20 µs             | 3kA 8/20 µs             |
| Material del armario                           | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico | UL® 94V-0 Termoplástico |
| Temperatura                                    | -40 to 80 °C            | -40 to 80 °C            | -40 to 80 °C            |
| Anchura del módulo                             | 1 M                     | 1 M                     | 1 M                     |
| Fondo (D)                                      | 48.77mm                 | 48.77mm                 | 48.77mm                 |
| Altura (H)                                     | 45.2 mm                 | 45.2 mm                 | 45.2 mm                 |

| Número de catálogo | <b>TSF24MDS</b> | <b>TSF120MTDS</b> | <b>TSF240MTDS</b> |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Anchura (W)        | 18.03 mm        | 18.03 mm          | 18.03 mm          |
| Peso por unidad    | 0.07 kg         | 0.07 kg           | 0.07 kg           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**