

# Extractor Handle Key Form 1



Extractor mango clave Formulario 1, se puede utilizar para extraer PCB. Los mangos están disponibles en negro o gris y versiones superior e inferior.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mango UL 94 V-0, rodamiento Zn fundido a presión

A 6 U, la ubicación de la placa impresa puede desplazarse 1 HP a la derecha intercambiando las manijas superiores e inferiores. Esto crea espacio para los componentes SMD en el lado izquierdo

Por favor ordene los tornillos de collar por separado.

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo:</b>	Extractor
<b>Compatible con:</b>	Paneles frontales
<b>Tipo de producto:</b>	Maneja
<b>Material:</b>	Policarbonato

Table 1/1

Número de catálogo	Color	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Grado de inflamabilidad
--------------------	-------	----------------------	---------------	-------------------------

20817-325	Gris	1	Extractor Forma 1, abajo	UL® 94V-0
20817-346	Negro	1	Extractor Forma 1, Top	UL® 94V-0
20817-345	Negro	1	Extractor Forma 1, abajo	UL® 94V-0
20817-326	Gris	1	Extractor Forma 1, Top	UL® 94V-0

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**