

# Interruptor de contacto de puerta sin cable

## Data Solutions



Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa. Este producto es fácil de manejar por plug and play.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Interruptor de contacto de puerta (sin cable de conexión)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Fondo	Altura	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección	Anchura	De conformidad con
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 Formulario B

Table 2/2

Número de catálogo	Corriente nominal	Cantidad del paquete	Tensión	Tamaño del cable
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm <sup>2</sup>

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Solicite el soporte para la instalación del interruptor de puerta (Varistar, Novastar, Eurorack) por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**