

# Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 3–8 mm Brida

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO


---

**CATHP24**



### CERTIFICACIONES

---



### CARACTERÍSTICAS

---

Solo requiere un martillo para la instalación

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad

Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía

Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J

Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho J nVent CADDY Cat HP

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Número de artículo: 181091

Material: Spring Steel


Acabado: nVent CADDY Armour

Espesor del reborde (FT): 3 – 8mm

Carga estática: 330N

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**