IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN6450

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

- Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la alimentación de entrada y la alimentación de cada toma individual y ofrece conmutación remota de tomas individuales, proporciona supervisión del nivel de unidad de grado de facturación
- Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva
- Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales
- Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad
- Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)
- Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU
- Toolless Hot-Swap Controller
- Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico
- Puntos de venta C13, C19

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Familia de productos: Enlogic
- Tipo: PDU inteligente
- Tipo de producto: Socket Strip
- Tipo de toma de corriente: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21
- Número de tomas de corriente: 48
- Color: Negro
- Disyuntor: No hay disyuntor
- Tomas conmutadas: Sí
- Cantidad de disyuntores: 0

Clasificación de potencia: 11,5 kVA América del Norte; 11,0 kVA Internacional
Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior
Potencia de entrada máxima: 11,5 / 11,0 kVA
Tensión de entrada: 380 – 415V
Fase: 3 PH
Interruptor de encendido/apagado incluido: Sí
Tensión nominal: 415V
Tensión de salida: 208 – 230VAC
Tipo de enchufe: IEC 60309 520P6/516P6
Amperaje (amperaje reducido): 20 A (16 A) América del Norte; 16 A Internacional
Cable de entrada extraíble: No
Unidades de rack: 0U
Material: Acero
Acabado: Polvo recubierto
Tipo de medición: Outlet
Altura: 1490mm
Anchura: 56mm
Fondo: 75mm
Peso: 12kg
Cantidad del paquete: 1
Longitud del cable de entrada: 1.8m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.