

Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1100 mm, acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PSC20611B



El gabinete para servidores ProLine con enfriamiento pasivo tiene una ventana de visualización frontal y una base con ruedas para movilidad y reposicionamiento de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS

La puerta de ventana delantera con sistema de cierre y respiradero ofrece visibilidad y ventilación.

Base abierta con ruedas y niveladores

La puerta trasera completamente perforada promueve el flujo de aire para dar enfriamiento pasivo al equipo.

Los gabinetes de 2000 mm de altura tienen puertas traseras perforadas divididas.

Tanto las puertas delanteras como las traseras brindan seguridad con manijas con cerradura.

Los cerrojos de liberación rápida en los paneles laterales brindan fácil acceso de servicio.

Cubierta superior completamente perforada con dos puertos de entrada de cables para un fácil acceso y servicio.

Los canales de montaje proporcionan un ajuste infinito de adelante hacia atrás de los ángulos del rack.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 14252

Altura: 2085mm

Anchura: 608mm

Fondo: 1099mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.9mm

Unidades de rack: 42U

Ángulos de rack adicionales: PRA1920THL1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE