

ProLine V/D Server Cabinet AC Cutout Type 12, fits 2000x800mm, Negro, Acero

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PSS208ACB



Robustamente contruidos y sellados para su uso en ambientes húmedos, polvorientos o calientes, los gabinetes ProLine Tipo 12 tienen recortes opcionales para acondicionar equipos de voz/datos y servidores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

NEMA/EEMAC, Type 12

CARACTERÍSTICAS

Con junta completa para mantener los contaminantes alejados del equipo, lo que reduce los costos de mantenimiento.

Las manijas de cerrojo de tres puntos en todas las puertas brindan un acceso fácil, pero controlado; se incluyen dos llaves.

Los ángulos del rack son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás para mayor flexibilidad de posicionamiento.

La base móvil facilita la colocación del gabinete.

Los niveladores y el soporte antivuelco aseguran el gabinete al piso.

El paquete de CA tiene un corte para una fácil instalación de campo del aire acondicionado de la serie G SpectraCool (se envía por separado)

La base móvil incluye ruedas, niveladores y placa de montaje.

La placa de montaje permite un fácil enrutamiento del cable.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 15391

Altura (H): 2000mm

Anchura (W): 800mm

