

# Gabinete para servidores ProLine

## Data Solutions



El gabinete para servidores ProLine con enfriamiento pasivo tiene una ventana de visualización frontal y una base con ruedas para movilidad y reposicionamiento de la aplicación.

### CARACTERÍSTICAS

La puerta de ventana delantera con sistema de cierre y respiradero ofrece visibilidad y ventilación.

Base abierta con ruedas y niveladores

La puerta trasera completamente perforada promueve el flujo de aire para dar enfriamiento pasivo al equipo.

Los gabinetes de 2000 mm de altura tienen puertas traseras perforadas divididas.

Tanto las puertas delanteras como las traseras brindan seguridad con manijas con cerradura.

Los cerrojos de liberación rápida en los paneles laterales brindan fácil acceso de servicio.

Cubierta superior completamente perforada con dos puertos de entrada de cables para un fácil acceso y servicio.

Los canales de montaje proporcionan un ajuste infinito de adelante hacia atrás de los ángulos del rack.

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero dulce

**Acabado:** Polvo recubierto

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PSC1269B	48249	1285mm	608mm	899mm	Jet Black	RAL 9005
PSC12610B	48259	1285mm	608mm	999mm	Jet Black	RAL 9005
PSC20610	38969	2085mm	608mm	999mm	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PSC20610B	48279	2085mm	608mm	999mm	Jet Black	RAL 9005
PSC12610	46499	1285mm	608mm	999mm	Gris claro	RAL 7035
PSC1269	46509	1285mm	608mm	899mm	Gris claro	RAL 7035
PSC2069	35129	2085mm	608mm	899mm	Gris claro	RAL 7035
PSC20611B	14252	2085mm	608mm	1099mm	Jet Black	RAL 9005
PSC2069B	48269	2085mm	608mm	899mm	Jet Black	RAL 9005
PSC20612	14255	2085mm	608mm	1199mm	Gris claro	RAL 7035
PSC20612B	14254	2085mm	608mm	1199mm	Jet Black	RAL 9005
PSC20611	14253	2085mm	608mm	1099mm	Gris claro	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Unidades de rack	Ángulos de rack adicionales
PSC1269B	48249	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC12610B	48259	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC20610	38969	1.52mm	42U	PRA1920THL1
PSC20610B	48279	1.52mm	42U	PRA1920THL1
PSC12610	46499	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC1269	46509	1.52mm	24U	PRA1912THL1
PSC2069	35129	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20611B	14252	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC2069B	48269	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20612	14255	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20612B	14254	1.9mm	42U	PRA1920THL1
PSC20611	14253	1.9mm	42U	PRA1920THL1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**