

Accesorio de corte para pasacables



Los accesorios de corte de paso se usan para longitudes de ajuste personalizadas de hasta 12 pulg. Acorte el cuerpo hasta la longitud deseada y suelde sobre la brida. Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.

CARACTERÍSTICAS

Los accesorios de corte de paso se usan para longitudes de ajuste personalizadas hasta 12 pulgadas.

Acorte la estructura hasta la longitud deseada y suéldela a la brida.

Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

- Código de color:

ANSI 61
- Color:

Gris
- Material:

Acero dulce
- Acabado:

Polvo recubierto

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor
F88WX	14740	Montaje de corte	203mm	203mm	1.9mm
F66WX	14530	Montaje de corte	152mm	152mm	1.9mm
F44WX	14320	Montaje de corte	102mm	102mm	1.9mm
F22WX	14130	Montaje de corte	64mm	64mm	1.9mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE