

Paquete de servidor ProLine S1

Los gabinetes de paquete de servidor ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación. Paquetes de servidor ProLine S1 son una solución enfocada en centros de datos diseñada para configurarse en una fila o en configuración independiente. Los gabinetes presentan manejo de flujo de aire y brindan disposiciones sencillas de acceso/colocación de cable.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

CARACTERÍSTICAS

El panel superior tiene una entrada de cable de tira de cepillo con cuatro esquinas

Manejo interno de flujo de aire

Gestión de cableado (modelos anchos de 750 mm y 800 mm)

Base de pedestal

Capacidad de gestionar el cableado de montaje externamente (por ejemplo, escalerilla)

kit de rueda/nivelador preinstalada

Incluyen soportes de montaje regleta (cantidad 2 par)

Kit de uniones incluidos en las configuraciones "medias"

ESPECIFICACIONES

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PS1SPM23612B	59074	2363mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE23812W	59069	2363mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE21812W	59063	2163mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM21812W	59064	2163mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM237512W	59068	2363mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE23612B	59073	2363mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE21612W	59057	2163mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE217512B	39233	2163mm	708mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM23812B	59078	2363mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM217512B	39234	2163mm	708mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM21612B	39232	2163mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM21812B	39236	2163mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE23612W	59065	2363mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE237512W	59067	2363mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE21812B	39235	2163mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE217512W	59059	2163mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM23612W	59066	2363mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE237512B	59075	2363mm	755mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM217512W	59062	2163mm	755mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPM23812W	59072	2363mm	808mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
PS1SPM237512B	59076	2363mm	755mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPM21612W	59058	2163mm	606mm	1198mm	Señal blanca	RAL 9003
PS1SPE21612B	39231	2163mm	606mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005
PS1SPE23812B	59077	2363mm	808mm	1198mm	Jet Black	RAL 9005

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE