



# Sistema MTCA.0 para 10 módulos AMC de tamaño completo, 3 U, 84 HP

## NÚMERO DE CATÁLOGO

11850-011



La jaula de tarjeta doble AMC en el lado derecho puede contener 4 AMC dobles de tamaño completo o, con el kit de división opcional, 8 AMC individuales de tamaño completo.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación PICMG MTCA.0 R1.0

Sistema de subrack de 3 U, 19" para 10 módulos Módulos MC de tamaño completo único, 2 MCHS de tamaño completo único y 2 módulos de potencia con ancho de hasta 12 HP

En lugar de 8 módulos Single Full?Size AdvancedMC, la jaula derecha?Hand board puede ser utilizada para 4 módulos dobles de tamaño completo

Backplane con topología de doble estrella, conexiones directas para S-ATA/SAS

Topología de reloj a PICMG AMC.0 R2.0

Dos módulos de ventilador hot-swap en configuración push/pull, cada uno con gestor de unidades de enfriamiento (CU EMMC), flujo de aire de derecha a izquierda

El filtro de aire es accesible frontal, con señal de presencia

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 8

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: MTCA.0 Topología Dual Star

Transferencia de datos: 40 GbE; PCIe Gen3

Potencia por ranura: 50W

Dirección del flujo de aire: De derecha a izquierda

Altura del rack: 3U

Tipo de fuente de alimentación: (2) Solo PM de tamaño completo

Fuente de alimentación incluida: No

E/S posterior: No

De conformidad con: PICMG MTCA.0 R2.0

Fondo: 216mm

Altura: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Cantidad del paquete: 1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

Completamente montado, cableado y probado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**