

Soporte en ángulo con orificio oblongo



CARACTERÍSTICAS

Soporte de montaje con ángulo de 90°

Adecuado para fijación con disparo o tornillo

Con orificio alargado para admitir el gancho nVent CADDY Speed Link

ESPECIFICACIONES



Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
SLAFAB3	Acero	Pregalvanizado	4.8 mm	40.5 mm	36.5mm	28.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Carga estática
SLAFAB3	880N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte

