

# L Box Tipo 1, 24.00 x 24.00 x 12.00, acero, gris claro

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**DBL242412G**

El gabinete L-Box de montaje en pared de bajo perfil y orientación vertical es extremadamente versátil y se puede utilizar en entornos públicos para montar, almacenar y proteger equipos de red, paneles de conexión y conexiones. La puerta con bisagra, en forma de L, proporciona acceso completo en dos lados al equipo instalado, mientras que los ángulos fijos del rack se adaptan a diferentes tamaños de equipo.



### ESTÁNDARES DEL SECTOR

La ventilación cumple con la norma UL 60950  
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874  
Ventilation complies with UL 60950  
  
NEMA tipo 1  
Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)  
EIA 310-D  
IEC 60529, IP30  
NEMA Type 1

### CARACTERÍSTICAS

Los pasadores de bisagra autónomos accionados por resorte permiten retirar la puerta.

Apertura de puerta 120 grados para un acceso máximo.

Cerrosjos de un cuarto de vuelta con sistema de cierre.

Se incluye un juego de ángulos de rack fijos en los modelos de 24 y 36 pulgadas (610 y 914 mm) de altura y dos en los modelos de 48 pulgadas (1219 mm) de altura.

Los ángulos de rack en modelos de 36 pulgadas (914 mm) se pueden colocar en la parte superior o inferior del gabinete.

Los modelos de 36 y 48 pulgadas (914 y 1219 mm) de alto tienen espacio para paneles de conexión o soportes de racks.

Chiqueadores para ventilador de 4 mm (102 pulgadas) en la parte superior e inferior del gabinete

Múltiples puntos de sujeción de cables en la parte trasera del gabinete

Ranuras de montaje de orificio de cerradura espaciadas de 16.00 pulg. (406 mm) en el centro para un montaje sencillo del gabinete

Wiring knockouts (7/8 inch, 1-3/8 inch, and 3 inch) on top and bottom of cabinet & two 3-inch cable entry knockouts on back

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 14373

Altura: 610mm

Anchura: 610mm

Fondo: 313mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 1.9mm

Unidades de rack: 6U

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**