

# Panel lateral Varistar CP, fijado por tornillo

## Data Solutions



Panel lateral de montaje de tornillo para gabinete Varistar CP.

### CARACTERÍSTICAS

Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral

Panel lateral sin kit de puesta a tierra

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/panel de rack

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-049          | 52U             | 2450mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-270          | 33U             | 1600mm | 800mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-050          | 52U             | 2450mm | 1100mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-279          | 42U             | 2000mm | 800mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-280          | 42U             | 2000mm | 900mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-269          | 33U             | 1600mm | 600mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-234          | 38U             | 1800mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-080          | 47U             | 2200mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-268          | 29U             | 1400mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-479          | 47U             | 2200mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-226          | 29U             | 1400mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-235          | 38U             | 1800mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-471          | 38U             | 1800mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-478          | 47U             | 2200mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-267          | 29U             | 1400mm | 900mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-281          | 47U             | 2200mm | 300mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-236          | 38U             | 1800mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-480          | 47U             | 2200mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-266          | 29U             | 1400mm | 800mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-225          | 29U             | 1400mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-265          | 29U             | 1400mm | 600mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-927          | 24U             | 1200mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-048          | 47U             | 2200mm | 1200mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-237          | 42U             | 2000mm | 300mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-470          | 33U             | 1600mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-081          | 47U             | 2200mm | 1100mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-476          | 42U             | 2000mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-229          | 33U             | 1600mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-276          | 38U             | 1800mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-275          | 38U             | 1800mm | 900mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-078          | 42U             | 2000mm | 1100mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-475          | 42U             | 2000mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-230          | 33U             | 1600mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-474          | 42U             | 2000mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-077          | 42U             | 2000mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-277          | 42U             | 2000mm | 300mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-274          | 38U             | 1800mm | 800mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-473          | 42U             | 2000mm | 300mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-228          | 29U             | 1400mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-264          | 24U             | 1200mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-231          | 33U             | 1600mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-273          | 38U             | 1800mm | 600mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-079          | 42U             | 2000mm | 1200mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-272          | 33U             | 1600mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-051          | 52U             | 2450mm | 1200mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-477          | 47U             | 2200mm | 300mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-278          | 42U             | 2000mm | 600mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-232          | 33U             | 1600mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-472          | 38U             | 1800mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-271          | 33U             | 1600mm | 900mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-227          | 29U             | 1400mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-233          | 38U             | 1800mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-247          | 47U             | 2200mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-284          | 47U             | 2200mm | 900mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-223          | 24U             | 1200mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-082          | 47U             | 2200mm | 1200mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-241          | 42U             | 2000mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-045          | 42U             | 2000mm | 1200mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-249          | 47U             | 2200mm | 1100mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-468          | 29U             | 1400mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-248          | 47U             | 2200mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-465          | 24U             | 1200mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-932          | 33U             | 1600mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-242          | 42U             | 2000mm | 1100mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-044          | 42U             | 2000mm | 1100mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-931          | 33U             | 1600mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-222          | 24U             | 1200mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-933          | 38U             | 1800mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-243          | 42U             | 2000mm | 1200mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-221          | 24U             | 1200mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-246          | 47U             | 2200mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-467          | 29U             | 1400mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-934          | 38U             | 1800mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-043          | 42U             | 2000mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-466          | 24U             | 1200mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-245          | 47U             | 2200mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-244          | 47U             | 2200mm | 300mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-928          | 24U             | 1200mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-469          | 33U             | 1600mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-262          | 24U             | 1200mm | 800mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-250          | 47U             | 2200mm | 1200mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-929          | 29U             | 1400mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-239          | 42U             | 2000mm | 800mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-224          | 24U             | 1200mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-283          | 47U             | 2200mm | 800mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-263          | 24U             | 1200mm | 900mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-261          | 24U             | 1200mm | 600mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-047          | 47U             | 2200mm | 1100mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-282          | 47U             | 2200mm | 600mm  | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-046          | 47U             | 2200mm | 1000mm | IP20                | 2                    | Gris negro |
| 21630-930          | 29U             | 1400mm | 1000mm | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-238          | 42U             | 2000mm | 600mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |
| 21630-240          | 42U             | 2000mm | 900mm  | IP55                | 2                    | Gris negro |

| Table 2/2          |                 |                  |          |                              |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Material | Tipo                         |
| 21630-049          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-270          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-050          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-279          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-280          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-269          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-234          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-080          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-268          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-479          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Material | Tipo                         |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-226          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-235          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-471          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-478          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-267          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-281          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-236          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-480          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-266          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-225          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-265          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-927          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-048          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-237          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-470          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-081          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-476          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-229          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-276          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-275          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-078          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Material | Tipo                         |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-475          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-230          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-474          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-077          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-277          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-274          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-473          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-228          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-264          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-231          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-273          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-079          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-272          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-051          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-477          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-278          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-232          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-472          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-271          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-227          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-233          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Material | Tipo                         |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-247          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-284          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-223          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-082          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-241          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-045          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-249          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-468          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-248          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-465          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-932          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-242          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-044          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-931          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-222          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-933          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-243          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-221          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-246          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-467          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-934          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |

| Número de catálogo | Código de color | Acabado          | Material | Tipo                         |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 21630-043          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-466          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-245          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-244          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-928          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-469          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-262          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-250          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-929          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-239          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-224          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-283          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-263          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-261          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-047          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-282          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-046          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-930          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-238          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |
| 21630-240          | RAL 7021        | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, tornillo fijo |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**