

# Junta de pared CS480



CS480 Junta de pared con toma de corriente vertical y se fija a una pared o una superficie vertical. El brazo se puede rotar o girar 340°. Tapa para facilitar el cableado. Rodamientos libres de mantenimiento.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

---

IEC 60529, IP66

## CARACTERÍSTICAS

---

La articulación puede girar 340 grados con tope de rotación

Par de torsión, preestablecido de fábrica

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCSS48WJV	42539	177mm	129mm	150mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**