

Guía de fricción, L



Estos perfiles se deben utilizar para sujetar equipo pesado y para aliviar tensión en los soportes de los perfiles de 19".

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para soportar componentes pesados que han sido montados en el frente. Se fijan entre 2 perfiles de 19". Dos opciones de montaje, fijados con 2 tornillos por perfil o montaje rápido.

Material: Versión de montaje rápido en chapa de acero cincado de 1,5 mm y la versión montada en chapa de acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.

Beneficio: la fuerza aplicada por el equipo pesado en los soportes de perfil de 19 pulg. se alivia creando un método de fijación más confiable

Comentario: los perfiles de soporte están disponibles en dos versiones con distintas capacidades de carga: Versión Click-in para hasta 500 N (112) y versión atornillada para hasta 1000 N (225)

ESPECIFICACIONES

Espesor: 3mm
Material: Acero dulce
Acabado: Plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Carga máx.	Material del armario
L470	L470	43mm	470mm	42mm	980N	Acero dulce
L406C	L406C	43mm	406mm	42mm	490N	Acero dulce
L470C	L470C	43mm	470mm	42mm	490N	Acero dulce
L700	L700	43mm	700mm	42mm	980N	Acero dulce
L406	L406	43mm	406mm	42mm	980N	Acero dulce
L597	L597	43mm	597mm	42mm	980N	Acero dulce
L279	L279	43mm	279mm	42mm	980N	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE