

Pasacables en T



Las conexiones "T" de paso de acero inoxidable se usan para hacer giros tipo T en recorridos del ducto. Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Canadian Standards Association.

CARACTERÍSTICAS

Las conexiones "T" de paso de acero inoxidable se usan para hacer giros tipo T en recorridos del ducto.

Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

- Código de color:** ANSI 61
Color: Gris
Material: Acero dulce
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor
F88WT	14720	Tee	203mm	203mm	1.9mm
F66WT	14510	Tee	152mm	152mm	1.9mm
F44WT	14300	Tee	102mm	102mm	1.9mm
F22WT	14110	Tee	64mm	64mm	1.9mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones. La dimensión K es de la intersección de las líneas centrales.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE