


Marco abatible Ultrx



El marco abatible proporciona capacidades de montaje para racks de 19 pulg. con patrón de orificios de montaje estilo U (Tipo RA). El cerrojo de un cuarto de vuelta tiene un rango de 100°. Disposición de montaje ajustable. El marco abatible mantiene la clasificación de gabinete si se instala correctamente en un gabinete nVent HOFFMAN. La posición de montaje frontal es de aproximadamente 140 mm (5.5 pulg.) en los gabinetes de 400 mm. Incluye hardware de montaje y manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

Para usar con productos de la serie Ultrx

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor	Unidades de rack
UU6060SF	61490	Acero dulce	Zinc plateado	1.9mm	11U
UU7560SF	61500	Acero dulce	Zinc plateado	1.9mm	14U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE