


# Riel horizontal, delantero, tipo R-LD, robusto, labio largo , 40 HP

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**34566-340**



Combinations of horizontal rails and side panels

|          | Light | Standard | Heavy | Rugged |
|----------|-------|----------|-------|--------|
| Light    | +     | +        | +     | +      |
| Standard | +     | +        | +     | +      |
| Heavy    | +     | +        | +     | +      |
| Rugged   | +     | +        | +     | +      |

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended

El tipo de riel horizontal resistente puede manejar golpes y vibraciones de hasta 25 g. permite el uso de manijas IEEE.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Rieles horizontales "robustos" tipo R-LD con fijación de 3 orificios para una mayor robustez

Para la inserción/extracción de placas CompactPCI o VME64x

Con unidades HP impresas desde 28 HP hacia arriba

Longitud 20, 28, 40, 42, 63, 84 HP o 1000 mm

Extrusión de aluminio, acabado anodizado, superficie de contacto conductora, con marcas HP

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 40HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud: 208.28mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Robusto, LD

Compatible con: Subpistas

Gross Weight: 0.131kg

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**