

Serie 311 Insertor/Extractor de Alta Fuerza

NÚMERO DE CATÁLOGO

HF311-TC



La serie HF311 fue diseñada de acuerdo con VITA 48,4 y 48,5 para proporcionar una ventaja mecánica de hasta 20:1, para la inserción y extracción de placas de circuito impreso con contactos de conector de alta densidad. El resorte integrado proporciona una presión positiva sobre los conectores durante el accionamiento de Card Lok y una autocompensación constante para las tolerancias de la placa. El HF311-TC es ideal para el mantenimiento de segundo nivel; se puede operar con una mano enguantada y no se requieren herramientas especializadas.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado de acuerdo con las especificaciones VITA 48,4 y 48,5

Mantiene la presión positiva sobre los conectores

Cumple con el mantenimiento de segundo nivel; se puede operar con una mano enguantada, no se requieren herramientas especializadas

Proporciona auto-compensación para las tolerancias de la junta

Mecanismo de cierre integrado

Serigrafía personalizada disponible

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Insertor de PCB/Extractor

Con pasador: No

Material: Aleación de aluminio 6061-T6

Acabado: Negro duro anodizado

Característica de diseño: Tolerancia compensadora

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE