

Clip de cable MC/AC



CARACTERÍSTICAS

Fijación para cable en acero de resorte (flexible)


Permite guiar el cable de alimentación a lo largo del cable nVent CADDY Speed Link

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del cable de acero	Diámetro exterior (OD)
SL1214	195860	Spring Steel	nVent CADDY Armour	1.5 - 3 mm	11.8 - 14.2 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte

