We connect and protect

# IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**EN1403**

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

### CARACTERÍSTICAS

- Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación
- Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva
- Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales
- Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad
- Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)
- Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU
- Toolless Hot-Swap Controller
- Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico
- Puntos de venta C13, C19

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Familia de productos: Enlogic
- Tipo: PDU inteligente
- Tipo de producto: Socket Strip
- Tipo de toma de corriente: (36) C13; (6) C19
- Número de tomas de corriente: 42
- Color: Negro
- Disyuntor: No hay disyuntor
- Tomas conmutadas: No

Cantidad de disyuntores: 0

Clasificación de potencia: 11,0 kVA

Longitud del cable de entrada: 3m

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Potencia de entrada máxima: 11,0 kVA

Tensión nominal: 415V

Interruptor de encendido/apagado incluido: No

Tensión de salida: 230VAC

Amperaje (amperaje reducido): 16A

Tipo de enchufe: IEC 60309 516P6 (IP44)

Unidades de rack: 0U

Cable de entrada extraíble: No

Tipo de medición: Aportación

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 1750mm

Anchura: 52mm

Fondo: 53mm

Peso: 7.11kg

Cantidad del paquete: 1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.