

# Manguito de compresión



## CARACTERÍSTICAS

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

Contiene un tope positivo para un posicionamiento adecuado de los cables dentro del manguito

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño del conductor	Longitud (L)	Tipo de herramienta/matriz
A2364J	#8 Sólido	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel
A2314J	#9 Sólido	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel
A2367J	3/16" varado	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel
A2363J	#6 Sólido	36.5mm	SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Nota: Cada manguito aloja un trenzado de unión de 3/16 pulg. en un extremo. El otro extremo del manguito aloja los tamaños de conductores que se indican en la tabla anterior.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**