

Retén de cable con dos orificios



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Asegura los conductores de protección contra descargas atmosféricas e impide el desplazamiento

Asegurado mecánicamente con tornillos o clavos

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPC804	Cobre		12 mm	12.7mm	11.18 mm	41.91 mm
LPC802	Cobre		12 mm	9.84mm	11.18 mm	41.91 mm
LPA804	Aluminio		12 mm	12.7mm	11.18 mm	41.91 mm
LPC808L	Cobre	Estañado	33 mm	31.75mm	34.31 mm	109.47 mm
LPA808	Aluminio		33 mm	31.75mm	35.05 mm	109.47 mm
LPC808	Cobre		33 mm	31.75mm	34.31 mm	109.47 mm
LPC806	Cobre		12.7 mm	15.88mm	11.94 mm	53.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	Certificaciones
LPC804	4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC802	4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA804	4.76 mm	
LPC808L	7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA808	7.14 mm	
LPC808	7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC806	7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE