

# Backplane CPCI



Los backplanes nVent SCHROFF CompactPCI tienen los mejores valores de integridad de señal y MTBF de su clase debido a los componentes SMD, los condensadores de cerámica y los conectores de ajuste a presión.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

GND digital puede conectarse/aislarse desde el chasis GND por medio de tornillos

V (E/S) se puede ajustar a +3.3 V o +5 V

Las capas externas actúan como superficies GND

Enchufe de utilidad para señales de estado (SMCQ)

Sobresaliente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos

Conector de bus de gestión de plataforma inteligente (IPMB) a PICMG 2,9

CompactPCI, packet switching and H.110 backplanes

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ranura del sistema | Ancho de ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 23006-794          | Plano trasero    | 2                 | 9U              | CompactPCI, 64-bit      | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-799          | Plano trasero    | 4                 | 7U              | CompactPCI, 64-bit      | Izquierda          | 4HP             |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior            | Ranura del sistema | Ancho de ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 23006-798          | Plano trasero    | 6                 | 7U              | CompactPCI, 64-bit                 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-797          | Plano trasero    | 8                 | 9U              | CompactPCI, 64-bit                 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-796          | Plano trasero    | 6                 | 9U              | CompactPCI, 64-bit                 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-795          | Plano trasero    | 4                 | 7U              | CompactPCI, 64-bit                 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-793          | Plano trasero    | 2                 | 7U              | CompactPCI, 64-bit                 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-792          | Plano trasero    | 2                 | 7U              | CompactPCI, 64-bit                 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-611          | Plano trasero    | 8                 | 9U              | CompactPCI, 64-bit, PSB, Bus H.110 | Izquierda          | 4HP             |
| 23006-601          | Plano trasero    | 8                 | 6U              | CompactPCI, 64-bit, H.110 Bus      | Correcto           | 4HP             |

Table 2/2

| Número de catálogo | E/S de tensión | Tipo de conector | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura  | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| 23006-794          | 5V             | HM 2,0           | (1) P47                          | SMCQ, 12 pines                | 39.64mm  | 1                    |
| 23006-799          | 5V             | HM 2,0           | Mini-fit 24-pin                  | SMCQ, 12 pines                |          | 1                    |
| 23006-798          | 5V             | HM 2,0           | Mini-fit 24-pin                  | SMCQ, 12 pines                | 121mm    | 1                    |
| 23006-797          | 5V             | HM 2,0           | (2) P47                          | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-796          | 5V             | HM 2,0           | (2) P47                          | SMCQ, 12 pines                | 121mm    | 1                    |
| 23006-795          | 5V             | HM 2,0           | (2) P47                          | SMCQ, 12 pines                |          | 1                    |
| 23006-793          | 5V             | HM 2,0           | Mini-fit 10-pin                  | SMCQ, 12 pines                | 39.64mm  | 1                    |
| 23006-792          | 5V             | HM 2,0           | Conector ATX (macho)             |                               | 39.64mm  | 1                    |
| 23006-611          | 5V             | HM 2,0           | (2) P47                          | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-601          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**