


Kit de blindaje de acero inoxidable EMC para panel frontal, para paneles delanteros en forma de U, 4 U, 10 piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

21102-113



Las juntas EMC de acero inoxidable se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U.

La junta se sujetará en el soporte del panel frontal derecho, el soporte de 19" o el perfil trasero del subrack

CARACTERÍSTICAS

La junta EMC de acero inoxidable para paneles frontales en forma de U de SCHROFF ofrece un excelente rendimiento en cuanto a eficacia de blindaje y un enorme rango de temperatura de -200 a +160°C.

Fácil montaje sujetando la junta en el soporte del panel frontal derecho, el soporte de 19" o el perfil trasero del subrack

Rango de temperatura de -200 a +160°C.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 4U

Cantidad del paquete: 10

Material: Acero inoxidable

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit

Tipo de producto: Kit de blindaje

Ancho del rack: 10HP


Compatible con: Subpistas; Casos; Paneles frontales

Gross Weight: 0.018kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (inoxidables) son necesarias para proteger los paneles frontales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE