

# Soporte de pared vertical externo APX



## CARACTERÍSTICAS

Soporte de silleta para perfiles en C y canal strut

Incluye fijaciones

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tipo de canal	Tipo de perfil ranurado	Altura (H)
APXE23EG	584710	Acero	Electro galvanizado	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Acero	Electro galvanizado	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Acero	Electro galvanizado	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	A	B	C
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

