

CHN Cadena



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cadena de eslabones redondos

Conforme con DIN 5685

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Longitud (L)	A	B
CHN13KSP	591410	Acero	Electro galvanizado	100m	22 mm	3.5 mm
CHN13K	386780	Acero	Electro galvanizado	30m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Acero	Electro galvanizado	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		30m	24 mm	4.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Longitud (L)	A	B
CHN17KS4	591510	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		30m	26 mm	5.5 mm
CHN17K	385920	Acero	Electro galvanizado	30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	D	Carga estática	Certificaciones
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

