

Abrazadera para servicios pesados según DIN 3567, HD, 60.3mm diá, 2" tubo

NÚMERO DE CATÁLOGO

DIN060HD



CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

Se puede soldar sobre la viga en T para formar un elemento deslizante

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 400208

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 60.3 mm

Diámetro del tubo: 2" Min

NB/DN: 50


Tamaño de taladro (HS): 14 mm

Anchura (W): 40 mm

Espesor (T): 6 mm

A: 108 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

