

Abrazadera de alto rendimiento para tubos de rociadores contra incendios, HD NI, 88–94 mm diá

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN094HD



CERTIFICACIONES

FM Approved, Pipe Hanger Components



CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 575013

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 88 - 94 mm

Diámetro del tubo: 3"

NB/DN: 80

Tamaño de la varilla (RS): M10;M12

Anchura (W): 30 mm

Espesor (T): 3 mm


Diámetro del tornillo (Sc): 8 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M8

Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 3500N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

