

Abrazadera tub. alta resist., 219-230 mm, tubo 8", DN 200, M12/M16, electrogalv.

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN200EG



CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 579064

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro exterior (OD): 219 - 230 mm

Diámetro del tubo: 8"

NB/DN: 200

Tamaño de la varilla (RS): M12;M16

Anchura (W): 40 mm

Espesor (T): 4 mm


Diámetro del tornillo (Sc): 12 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M12

Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 8500N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

