

Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 20.5–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

SSG022RO



CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 574600

Material: Acero

Acabado: Pintado;Óxido rojo

Diámetro exterior (OD): 20.5 - 22 mm

Diámetro del tubo: 1/2"

NB/DN: 15

Tamaño de taladro (HS): 6.6 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6 mm

Longitud del tornillo (L): 20mm

Carga estática: 1000N

Anchura (W): 23 mm


Espesor (T): 3 mm

A: 46 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga estática hace referencia a un grupo completo de abrazaderas de tubería para servicios pesados con tornillos indicados por ISO 4014 y las tuercas hexagonales correspondientes por ISO 4032 (para más información, consulte el estándar SSG 7075E).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

