

# Abrazadera de tubo para servicios pesados, Pintado, Óxido rojo, 33–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SSG035RO**



## CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 574620

Material: Acero

Acabado: Pintado;Óxido rojo

Diámetro exterior (OD): 33 - 35 mm

Diámetro del tubo: 1"

NB/DN: 25

Tamaño de taladro (HS): 11 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 10 mm

Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 1000N

Anchura (W): 40 mm


Espesor (T): 4 mm

A: 71 mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga estática hace referencia a un grupo completo de abrazaderas de tubería para servicios pesados con tornillos indicados por ISO 4014 y las tuercas hexagonales correspondientes por ISO 4032 (para más información, consulte el estándar SSG 7075E).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

