

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108-114 mm OD, tubo de 4", 100 DN

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SXD114**



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Incluye mecanismo que cierra fácilmente

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 400077

Material: Acero; Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrolgalvanizado

Color: Negro

Temperatura: -50 to 110 °C

Diámetro exterior (OD): 108 - 114 mm

Diámetro del tubo: 4"

NB/DN: 100

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

Anchura (W): 23 mm

Espesor (T): 2 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 35mm

Carga estática: 2200N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

El revestimiento es de caucho EPDM.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

