


# Placa de poste base rectangular



## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado                        | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| ZGA512             | 313828             | Acero    | Caliente-inmersión galvanizada | 100 mm     | 160mm        | 80 mm       |


Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | A     | B     | C     | D     | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| ZGA512             | 313828             | 14 mm | 20 mm | 32 mm | 51 mm | 14 mm                  |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|-------------|
| ZGA512             | 313828             | 6 mm        |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

