

Interruptor de contacto de puerta sin cable

Data Solutions



Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa. Este producto es fácil de manejar por plug and play.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Interruptor de contacto de puerta (sin cable de conexión)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Fondo	Altura	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección	Anchura	De conformidad con
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 Formulario B

Table 2/2

Número de catálogo	Corriente nominal	Cantidad del paquete	Tensión	Tamaño del cable
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solicite el soporte para la instalación del interruptor de puerta (Varistar, Novastar, Eurorack) por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.