

Interceptor nVent ERICO System 3000

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

INTMKIVSS



CARACTERÍSTICAS

Respuesta dinámica a la aproximación del trazador descendente del rayo

Diseñado para instalaciones de menos altura

Tecnología no radioactiva

No se requiere de energía externa

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 702089

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Temperatura: -40 to 100°C

Altura de instalación (H): 20m max

Diámetro 1 (Ø1): 101.6mm


Diámetro 2 (Ø2): 26.15mm

Altura (H): 348mm

Tamaño de rosca (TS): 1/2 "BSPP

Peso por unidad: 2.06kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE