


Soldadora completa doble T6 de unión de juntas, de señal, Sin cabezal Tipo de terminal de unión, 3/16 in Bondstrand

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBHFT6A



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero; Grafito; Termoplástico

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: Cabeza libre

Tamaño del conductor: 3/16" Bondstrand

Diámetro exterior del conductor, nominal: 4.76mm

Longitud de unión: 165.1mm

Estilo de soldador: T6

Solo molde: No

Molde de repuesto: SBS925

Material de soldadura: SB25 x 2, se vende por separado

Bastidor: SBS925F, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.