


Gabinete al aire libre de Comline FTTX con acceso único, 1200H 800W 600D.

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

12349-006



Las aplicaciones de telecomunicaciones requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores. Los gabinetes para exteriores de nVent protegen dichos componentes electrónicos contra el clima extremo y el vandalismo, garantizando así la continuidad operativa. Los gabinetes SCHROFF de nVent se pueden utilizar como cámaras DSLAM / Punto de Presencia / Zona Pool / FTTC / FTTH / MFG.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones de altura sin zócalo (140 mm)

Sola pared, gabinete de aluminio ligero

Gabinete aislado

IP 55

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete al aire libre

Familia de productos: Comline FTTX

Altura del rack: 25U

Altura: 1200mm

Anchura: 800mm

Fondo: 600mm

Tipo de pared: Una sola pared

Tipo de puerta: Puerta individual

Acceso: Frente; De vuelta

Refrigeración: Aislamiento

Apantallamiento EMC: No

De conformidad con: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Polvo recubierto

Material: Aluminio

Net Weight: 66kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE