


# Gabinete al aire libre de Comline FTTX con acceso dual, 600H 800W 600D.

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

12349-007



Las aplicaciones de telecomunicaciones requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores. Los gabinetes para exteriores de nVent protegen dichos componentes electrónicos contra el clima extremo y el vandalismo, garantizando así la continuidad operativa. Los gabinetes SCHROFF de nVent se pueden utilizar como cámaras DSLAM / Punto de Presencia / Zona Pool / FTTC / FTTH / MFG.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones de altura sin zócalo (140 mm)

Sola pared, gabinete de aluminio ligero

Gabinete aislado

IP 55

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete al aire libre

Familia de productos: Comline FTTX

Altura del rack: 12U

Altura: 600mm

Anchura: 800mm

Fondo: 600mm

Tipo de pared: Una sola pared

Tipo de puerta: Puerta individual

Acceso: Frente; De vuelta

Refrigeración: Aislamiento

Apantallamiento EMC: No

De conformidad con: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Polvo recubierto

Material: Aluminio

Net Weight: 70kg

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**