


# Marco móvil del gabinete de Varistar CP, 47 U, 2200H, 800W, 1200D.

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**20630-250**



Varistar marco de acero soldado para requisitos de carga estática. Para 19", ETSI o integración de placa de montaje. Para aplicaciones móviles.

### CARACTERÍSTICAS

Soldado, acabado con recubrimiento en polvo, gris negro, RAL 7021

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 47U

Altura: 2200mm

Anchura: 800mm

Fondo: 1200mm

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Carga dinámica: 1000kg

Material del bastidor: Acero

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Gabinete / Rack Frame

Carga estática: 1600kg

Tipo: Móvil

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 46.237kg

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**