

Puerta filtrada para RackChiller In-Fila 45

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

24630-188

La puerta filtrada reemplaza una puerta estándar sin filtrar en el RackChiller In-Fila 45 con el fin de ajustar el dispositivo con filtrado de aire de entrada / aire caliente del pasillo. El filtro es lavable / limpiable con agua limpia o aire comprimido.

CARACTERÍSTICAS

Filtración según EN779:2012 Clase G2; ISO 16890 grueso 35%

Reemplaza la puerta estándar de RackChiller In-Fila 45

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Aire / Intercambiador de calor líquido

Familia de productos: Varistar CP

Anchura: 300mm

Altura: 2000mm

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Net Weight: 11.526kg

Cantidad del paquete: 1

Altura del rack: 42U

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Funciona solo con Varistar LHX+ 45 en rack y RackChiller en fila 45

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.